



Советы по использованию: Система угловых струбцин MSX




УКАЗАНИЕ: Практичный вспомогательный инструмент для струбцин BESSEY типа TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO и EZL/EZXL

1 Вставьте адаптеры для углов 22,5° (A), 30° (B₁), 60° (B₂) или 45° (C) в базовый блок.



2 Прижмите зажимные кулачки к заготовке с помощью устройства бесступенчатой регулировки и закрепите посредством установочных винтов.

ВАЖНО! Адаптеры должны располагаться симметрично по отношению друг к другу.



3 При вращении рукоятки струбцины зажимные кулачки перемещаются в направлении, указанном стрелкой, до достижения требуемого давления зажима.

УКАЗАНИЕ: рекомендуемая ширина зажима струбцины составляет 300 мм.

