



# Conseils d'utilisation: Multi onglets MCX


**INDICATION:** Adaptable pour utilisation avec TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO et EZL / EZXL

**1** Insérer l'adaptateur 22,5° (A), 30° (B<sub>1</sub>), 60° (B<sub>2</sub>) ou 45° (C) dans l'unité de base.



**2** Presser les mâchoires de serrage sur la pièce à l'aide du dispositif de réglage progressif et serrer à l'aide des vis de réglage.

**IMPORTANT:** Les adaptateurs doivent être symétriques les uns par rapport aux autres.



**3** En tournant la poignée du collier, les mâchoires de serrage se déplacent dans le sens de la flèche jusqu'à ce que la pression de serrage souhaitée soit atteinte.

**INDICATION:** largeur de serrage recommandée pour le collier à vis 300 mm.

