


# Vývoj korpusových svěrek REVO

S větší silou a bezpečností v novém designu

**BESSEY**

Prostě lepší.



## Precizní a šetrné

Obrobky s choulostivým povrchem lze upínat a rozpínat přesně paralelně – také za vodící tyči a ze strany. Obzvláště rohy a odsazené hrany i ostré a oblé povrchy lze dokonale upnout:

- díky mimořádně velkým upínacím plochám, které jsou k vodící tyči připevněny pravouhle
- díky třem odnímatelným ochranným krytům, které odpuzují lepidlo a jsou odolné vůči laku a rozpouštědlům tuků
- díky podložkám pod obrobek, které zabraňují kontaktu obrobku s vodící tyčí



## Silné a bezpečné

Upnou bezpečně s upínací silou až 8 000 N:

- díky kovem vyztuženému plastovému krytu
- díky optimalizovanému kluznému rameni s dvojitou pojistkou proti proklouznutí: drží svěrku spolehlivě na nastavené upínací síle a zabraňuje v neupnutém stavu neúmyslnému proklouznutí kluzného ramene



YouTube ▶

## Mnohostranné a promyšlené

Svěrky nabízejí nezvykle rozsáhlé možnosti použití:

- díky promyšlenému příslušenství, jako naklápací adaptér, rámový lis, nástavec svěrky a stolní svorka
- díky ergonomicky tvarované rukojeti z dvoukomponentního plastu s vnitřním šestihranem lze upínací sílu pohodlně dávkovat (max. kroučící moment 17 Nm)
- díky plynulému nastavení horního ramene s aretací lze svěrku Vario KREV nastavit do středové polohy u obrobku. Tím je umožněno optimální vyvážení svěrky při upnutí

**REVOLUTION**

- Upínací síla až 8 000 N
- Velmi velké, paralelní upínací plochy s třemi odnímatelnými ochrannými kryty
- Kovem vyztužený plastový kryt a optimalizované kluzné rameno s dvojitou pojistkou proti proklouznutí pro vyšší výkon a bezpečnost: Nastavitelná upínací síla je zachována a v neupnutém stavu nemůže kluzné rameno neúmyslně sklouznout
- K rozpírání lze přenastavit bez použití dalšího nářadí
- Vysoce kvalitní rukojeť z dvoukomponentního plastu s vnitřním šestihranem k pohodlné aplikaci upínací síly (maximální krouticí moment 17 Nm)
- KREV s plynule nastavitelnou a aretovatelnou horní částí pro optimální umístění na obrobku



YouTube ▶


- Plynule přestavitelný a fixovatelný horní díl umožňuje optimální umístění obrobku
- Velmi velké, rovnoběžné upínací plochy
- Se 2 krytkami na ochranu choullostivých povrchů
- Na rozpírání přestavitelná bez použití nástrojů



- Variabilní stahovák na rámové konstrukce (od 30 cm až do 250 cm) se čtyřmi úhly 90°
- Upínací tlak vyvozený 2 vloženými svěrkami v každém rohu, které jsou separátně nastavitelné
- Nízká hmotnost / jednoduchá montáž
- V balení pro samoobslužný prodej



- Adaptér s čelistmi naklopitelnými v rozmezí -15° až +15°
- Upínání na šikmých a paralelních plochách
- V balení pro samoobslužný prodej



- Jednoduchá hliníková stabilní mezispojka pro zvětšení rozpětí svěrky
- V balení pro samoobslužný prodej




- Vhodné také pro hobby práce a práce v domácnosti
- Zvláštní příslušenství pro úhlové upínáky WS 3 / WS 6 a šroubové upínáky S 10 a korpusové svěrky REVO KRE / KREV a KR / KRV



## Korpusová svěrka REVO KRE a Vario korpusová svěrka REVO Vario KREV

Objednací číslo	< a >	< b >	< e >	< x >	⚖️	📦	V3
	mm	mm	mm	mm	kg	Ks	
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,77	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	



## Variabilní horní díl KRE-VO

Objednací číslo	vhodné pro	⚖️	📦	V3
		kg	Ks	
KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	12	

## Sada stahováků na rámové konstrukce KP

Objednací číslo	vhodné pro	⚖️	📦	V3
		kg	Ks	
KP	KRE / KREV / KR / KRV	0,55	12	

Obsah: 4 spojky kolejnic a 4 adaptéry

## Adaptér pro korpusové svěrky KR-AS, naklápěcí (2 kusy/sáček)

Objednací číslo	vhodné pro	⚖️	📦	V3
		kg	Ks	
KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	

## Prodloužení korpusové svěrky KBX

Objednací číslo	vhodné pro	⚖️	📦	V3
		kg	Ks	
KBX20	KRE / KREV / KR / KRV	0,75	12	

## Stolní svěrka TK6

Objednací číslo	vhodné pro	⚖️	📦	V3
		kg	Ks	
TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	50	

Více informací na  
www.bessey.de



Váš prodejce: